


# Acionamento da válvula esfera VZPR-BPD-22-R2

Cód. do item: 540517

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de esfera de 2 vias Atuador semirrotativo
Tipo de acionamento	elétrico Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	CNOMO Com rosca fêmea
Conexão de montagem	Rp2
Indicador de posição de comutação	Sentido do botão = sentido do fluxo
Diâmetro nominal DN	50
Pressão operacional do atuador	1 bar...8.4 bar
Pressão nominal válvula PN	25
Temperatura do meio	-20 °C...150 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	5400 g
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão