


# Jogo de montagem para manômetros DPA-40-16-MA-SET

Cód. do item: 540782

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	EN 837-1
Tamanho nominal do manômetro	27
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	com rosca macho
Pressão operacional	16 bar
Classe de precisão de medição	4
Grau de proteção	IP43
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Posição de instalação	Indiferente
Conexão pneumática	R1/8
Peso do produto	16 g