


Placa de alimentação VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL

Cód. do item: 541084

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 25 %
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	200 g
Conexão elétrica	4 pinos Conector redondo 7/8" "
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Reforçado com PA
Material corpo	Alumínio em fundição injetada