

# Tube flexível reforçado PAN-R-6X1,1-SI

Cód. do item: 541675

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	21 mm
Diâmetro interno	3.8 mm
Raio de curvatura mín.	16 mm
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.0174 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 6 mm
Cor	prata
Dureza Shore	D 62 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-A