


Módulo para posição intermediária DADM-DGC-32-A

Cód. do item: 541701

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Posição de instalação	Indiferente
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Velocidade de impacto máxima	3 m/s
Tempo de giro máximo	100 ms
Repetibilidade	0.02 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	530 g
Tipo de fixação	fixada no cilindro DGC
Conexão pneumática	QS-4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso limitador	Aço Galvanizado
Material vedações	NBR
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da alavanca	Aço inoxidável de alta liga
Material grampo	Aço inoxidável de alta liga
Material da porca	Aço Galvanizado
Ajuste fino	2 mm
Funcionamento	de dupla ação