

# Conector de alimentação NECU-G78G5-C2

Cód. do item: 543107

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61984
Certificação	c CSA us (OL)
Peso do produto	50 g
Conexão elétrica 1	Soquete reto, 7/8", 5 pinos
Codificação do conector	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...250 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...250 V
Intensidade de corrente	8 A
Resistência à tensão de choque	2.5 kV
Diâmetro permitido do cabo	6 mm...12 mm
Seção transversal	1.5 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	PA
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	Zinco fundido niquelado
Material vedações	FPM NBR
Material dos pinos de contato	Liga de cobre dourado