

# Plugue NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Cód. do item: 543109

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso do produto	44.3 g
Conexão elétrica 1	Conector macho reto, M12x1, 4 pinos, codificação D, blindagem possível
Codificação do conector	D
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado, blindável
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...250 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...250 V
Resistência à tensão de choque	2.5 kV
Recursos de transmissão	DIN EN 50173 / CAT 5
Diâmetro permitido do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Zinco fundido, niquelado
Material dos pinos de contato	Latão dourado