

# Tubo flexível PEN-4X0,75-SW

Cód. do item: 543240

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Diâmetro externo                              | 4 mm  |
| Raio de curvatura relevante para a vazão      | 20 mm   |
| Diâmetro interno                              | 2.7 mm  |
| Raio de curvatura mín.                        | 10 mm   |
| Propriedades do tubo flexível                 | Adequado para corrente de energia   |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Observação sobre pressão de operação          | Água: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C  |
| Certificação                                  | TÜV   |
| Órgão certificador                            | B 013277 0506 00  |
| Meio de operação                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Água (na forma líquida, sem gelo)   |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B2-L  |
| Categoria para sala limpa                     | Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1                           |
| Temperatura ambiente                          | -30 °C...60 °C  |
| Peso do produto de acordo com comprimento     | 0.00643 kg/m  |
| Conexão pneumática                            | para Ø externo da conexão rápida 4 mm<br>para Ø interno do espigão 3 mm com porca de aperto<br>para Ø interno do espigão 3 mm |
| Cor   | preto   |
| Dureza Shore                                  | D 52 +/-3   |
| Indicação sobre os materiais                  | Conformidade RoHS   |
| Material do tubo flexível                     | PE  |