

Elemento de interligação KVI-CP-3-SSD

Cód. do item: 543252

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com rosca macho
Peso do produto	48 g
Conexão elétrica	5 pinos Soquete Soquete reto / conector macho reto M9 Conector macho
Amplitude de tensão de funcionamento CC	60 V
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	Latão níquelado
Material vedações	NBR
Posição de instalação	Indiferente