

Conector elétrico multipolo VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Cód. do item: 543414

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	16 mediante válvulas biestáveis 32 em válvulas monoestáveis
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	459 g
Acionamento elétrico	Multipolo
Conexão elétrica	Cabo com conector macho
Material da tampa	PA
Material corpo	Alumínio em fundição injetada