


# Conector elétrico multipolo VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Cód. do item: 543415

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	16 em válvulas monoestáveis 8 mediante válvulas biestáveis
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	539 g
Acionamento elétrico	Multipolo
Conexão elétrica	19 pinos Conector macho Conforme CNOMO E03.62.530.N
Material da tampa	PA
Material corpo	Alumínio em fundição injetada