

Acoplamento EAMC-42-50-11-12

Cód. do item: 543424

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	11 mm
Diâmetro de montagem 2	12 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	50 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	138 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS