

Fonte de alimentação MS4-E-IPM-80-80

Cód. do item: 543495

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	186 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada
Material vedações	NBR
Material do parafuso vazado	Alumínio em fundição injetada
Material do módulo de união	Alumínio em fundição injetada
Material dos parafusos	Aço