



Placa isoladora de pressão vertical VABF-S3-2-L1D1-C

Cód. do item: 543601

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18 mm
Conforme a norma	ISO 15407-1
Posição de instalação	Indiferente
Encadeamento vertical pneumático	Bloqueio para 1
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Vazão nominal padrão	400 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	212 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base Em base de montagem individual
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada