



Placa reguladora de fluxo VABF-S3-1-F1B1-C

Cód. do item: 543604

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Largura | 26 mm |
| Conforme a norma | ISO 15407-1 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Encadeamento vertical pneumático | Placa reguladora de fluxo redução do ar de exaustão |
| Pressão operacional | -0.9 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grau de proteção | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 320 g |
| Tipo de fixação do encadeamento vertical | na sub-base Em base de montagem individual |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada |