


Secador de ar por membrana MS6N-LDM1-1/4-P40

Cód. do item: 543658

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Secador de membrana
Pressão operacional	3 bar...12.5 bar
Vazão nominal padrão	400 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Redução do ponto de orvalho	20 K
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura do meio	2 °C...50 °C
Temperatura ambiente	2 °C...50 °C
Peso do produto	1,3 kg
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio