

Secador de ar por membrana LDM1-D-MAXI-300

Cód. do item: 543664

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Secador de membrana
Pressão operacional	3 bar...12.5 bar
Vazão nominal padrão	300 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Redução do ponto de orvalho	20 K
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura do meio	2 °C...50 °C
Temperatura ambiente	2 °C...50 °C
Peso do produto	1650 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	Liga de alumínio