

# Secador de ar por membrana LDM1-1-D-MAXI-600

Cód. do item: 543674

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor  |
|--------------------------------------|--|
| Tamanho                              | Maxi   |
| Série                                | D  |
| Posição de instalação                | Vertical +/- 5°  |
| Estrutura                            | Secador de membrana  |
| Pressão operacional                  | 3 bar...12.5 bar   |
| Vazão nominal padrão                 | 600 l/min  |
| Meio de operação                     | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:3:1]                        |
| Redução do ponto de orvalho          | 20 K   |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão                                    |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de armazenamento         | -20 °C...60 °C   |
| Temperatura do meio                  | 2 °C...50 °C   |
| Temperatura ambiente                 | 2 °C...50 °C   |
| Peso do produto                      | 2450 g   |
| Tipo de fixação                      | alternativo:<br>Válvulas reguladoras de fluxo inline<br>Com acessórios |
| Conexão pneumática 1                 | G1   |
| Conexão pneumática 2                 | G1   |
| Material corpo                       | Zinco fundido  |
| Material do copo                     | Liga de alumínio   |