

# Base de conexão CPE14-PRS-3/8-3

Cód. do item: 543831

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	20 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	3
Quantidade máx. das zonas de pressão	2
Pressão de ruptura	5 MPa 50 bar 725 psi
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	1.2 Nm
Peso do produto	326 g
Tipo de fixação base de conexão	com orifício de passagem
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio