


Compensador de momento FKC-50/63

Cód. do item: 545240

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50/63
Desvio +/-	4 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carga máxima admissível por um curto período na direção da força +/-	5000 N
Carga máxima admissível em longo prazo na direção de força +/-	5000 N
Peso do produto	1200 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do pino	Aço de alta liga
Material da junta articulada	Aço de alta liga
Material de peça roscada	Aço
Material da placa	Alumínio fundido
Material do fusível	Aço para molas