

Batente KYC-50

Cód. do item: 545242

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Ajuste fino	15 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	2270 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso limitador	Aço Galvanizado
Material da braçadeira de parada	Alumínio anodizado
Material corpo	Alumínio anodizado
Material da tampa	POM
Material grampo	Aço inoxidável de alta liga
Material da porca	Aço Galvanizado