

# Cobertura de proteção NECV-S1W37

Cód. do item: 545974

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Área de aplicação	Apenas para conexão multipolo terminal de válvulas VTSA/VTSA-F
Peso do produto	180 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	angular
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	37
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	37
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	3x parafuso M4
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Contatos de aperto
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	2 A
Resistência à tensão de choque	1 kV
Cabo de conexão	M20x1,5
Diâmetro do cabo	5 mm...13 mm
Seção transversal de condutor	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	PA