



Válvula de retenção para vácuo ISV-M6

Cód. do item: 545997

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M6
Adequação do impulso de ejeção	0.8 MPa 8 bar
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Vazão de sucção necessária a -0,5 bar	2 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	14 g
Tipo de fixação	Parafusável
Conexão pneumática 1	M6
Conexão pneumática 2	M6
Material da mola	Aço de alta liga
Material do filtro	Bronze sinterizado
Material corpo	Liga de alumínio
Material flutuador	POM