



# Válvula solenoide MFHB-2-1/4-B

Cód. do item: 546064

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias fechada monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão	600 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/4
Tensão de alimentação	pela bobina eletromagnética, pedida separadamente
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Estrutura	Assento de prato
Tipo de retorno	Mola mecânica
Grau de proteção	IP65
Diâmetro nominal	7 mm
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	Com trava
Tempo de comutação desligado	23 ms
Tempo de acionamento ligado	12 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Peso do produto	575 g
Conexão do escape de piloto 84	M5
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio anodizado