


Distribuidores FCK-3-PK-6-N

Cód. do item: 546067

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	14 g
Conexão pneumática 1	para Ø interno do espigão 6 mm com porca de aperto
Conexão pneumática 2	para espigão com Ø interno de 3 mm com porca
Material corpo	Liga de alumínio