

Conexão rápida CK-1/2-PK-9

Cód. do item: 546069

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	9 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2	para espigão com Ø interno de 9 mm com porca
Material corpo	Alumínio anodizado