



# Placa reguladora de fluxo VABF-S2-1-F1B1-C

Cód. do item: 546095

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	43 mm
Conforme a norma	ISO 5599-2
Posição de instalação	Indiferente
Encadeamento vertical pneumático	Placa reguladora de fluxo redução do ar de exaustão
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vazão nominal padrão	1100 l/min
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de reservatórios de pressão simples da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	220 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base Em base de montagem individual
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada