

Placa de montagem VABS-S2-1S-G38-R3

Cód. do item: 546101

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	42 mm
Conforme a norma	ISO 5599-2
Posição de instalação	Indiferente
Alimentação de ar piloto	externa
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Amplitude de tensão de funcionamento CC	24 V
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Intensidade de corrente a 40 °C	2 A
Grau de poluição	3
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4 no estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	386 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada