

Módulo de setpoint MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Cód. do item: 546224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação de valor nominal ativo	LED amarelo
LED indicador de status operacional	LED verde
Amplitude de tensão de funcionamento CC	20 V...30 V
Resistência da entrada externa do valor nominal	Tipo. 100 kOhm
Resistência de entrada entrada de valor nominal	3 kOhm
Tensão de saída ajustável	0 V...10 V
Potência consumida a 24 VCC	1.5 W
Corrente de saída máx.	27 mA
Taxa de ondulação residual	10 %
Tensão da entrada externa do valor nominal	0 V...10 V
Tensão de alimentação ajuste de valor nominal	10 V...10.6 V
Ajuste do valor nominal da corrente de alimentação	6 mA...6.36 mA
Potenciômetro da entrada externa do valor nominal	2.5 kOhm...10 kOhm
Certificação	C-Tick
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	80 g
Seção transversal	2.5 mm ²
Conexão elétrica	Terminal aparafusado
Tipo de fixação	com trilho