

# Válvula básica LF-D-MIDI-U

Cód. do item: 546422

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Midi
Série	D
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	manual giratório
Estrutura	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Quantidade máx. de condensado	1,46 fl oz (US)
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	0 psi...240 psi
Vazão nominal padrão	94,5 cfm
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	14 °F...140 °F
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	14 °F...140 °F
Temperatura ambiente	14 °F...140 °F
Peso do produto	19691 oz
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com cantoneira de fixação
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do filtro	PE
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC