


Válvula básica LOE-D-MIDI-U

Cód. do item: 546427

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Midi
Série	D
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de óleo	3,72 fl oz (US)
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	0 psi...240 psi
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	0,28 cfm
Vazão nominal padrão	193 cfm
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	14 °F...140 °F
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	14 °F...140 °F
Temperatura ambiente	14 °F...140 °F
Peso do produto	17722 oz
Tipo de fixação	Com acessórios
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do copo	PC