


# Válvula básica LR-D-7-MAXI

Cód. do item: 546465

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor  |
|--|--|
| Tamanho                                      | Maxi   |
| Série  | D  |
| Segurança de ativação                        | Manopla com retentor   |
| Posição de instalação                        | Indiferente  |
| Estrutura                                    | válvula reguladora de êmbolo servopilotada   |
| Função reguladora                            | Pressão de saída constante<br>Com escape secundário  |
| Indicador óptico por pressão                 | G1/4 preparado   |
| Pressão operacional                          | 0 psi...240 psi  |
| Faixa de regulagem de pressão                | 6,9 psi...105 psi  |
| Máx. histerese de pressão                    | 6 psi  |
| Vazão nominal padrão                         | 374 cfm  |
| Meio de operação                             | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                              |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK         | 2 - resistência moderada à corrosão  |
| Conformidade LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Qualidade do ar na saída                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                              |
| Temperatura do meio                          | 14 °F...140 °F   |
| Temperatura ambiente                         | 14 °F...140 °F   |
| Peso do produto                              | 30943 oz   |
| Tipo de fixação                              | Montagem em painel frontal<br>Válvulas reguladoras de fluxo inline<br>Com acessórios         |
| Indicação sobre os materiais                 | Conformidade RoHS  |
| Material vedações                            | NBR  |
| Material corpo                               | Zinco fundido  |