

# Válvula básica LFR-D-DI-MAXI-A

Cód. do item: 546515

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	totalmente automático
Estrutura	Controlador de filtro sem manômetro
Quantidade máx. de condensado	1,46 fl oz (US)
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Indicador óptico por pressão	G1/4 preparado
Pressão operacional	28 psi...180 psi
Faixa de regulagem de pressão	6,9 psi...180 psi
Máx. histerese de pressão	6 psi
Vazão nominal padrão	158 cfm
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	14 °F...140 °F
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	41 °F...140 °F
Temperatura ambiente	41 °F...140 °F
Peso do produto	45008 oz
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC