


Garfo SG-UNF3/8^{''''}-24-B

Cód. do item: 546540

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	UNF3/8-24
Conforme a norma	DIN 71752 ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	2971 oz
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do pino	Aço Galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado