

Adaptador AD-G1-1NPT-I

Cód. do item: 546546

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	21.4 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	90 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	35 Nm
Peso do produto	212.68 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea 1 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PVC
Material corpo	Aço galvanizado