

Adaptador AD-1NPT-G1-I

Cód. do item: 546547

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	24.2 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	35 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	90 Nm
Peso do produto	218.86 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho 1 NPT
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PVC
Material corpo	Aço galvanizado