

Adaptador AD-G3/4-3/4NPT-I

Cód. do item: 546550

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	18.3 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	60 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	32 Nm
Torque de aperto nominal	45 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	195.64 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/4
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea 3/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PVC
Material corpo	Aço galvanizado