

Garfo SG-UNF10-32-B

Cód. do item: 546552

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	UNF10-32
Conforme a norma	DIN 71752 ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	283 oz
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do pino	Aço Galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado