


Distribuidores FR-8-1/4-BR

Cód. do item: 546750

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Número de saídas	8
Número de entradas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/4
Material corpo	Liga de alumínio