



# Placa de regulação VABF-S3-1-R7C2-C-10

Cód. do item: 546793

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Largura  | 26 mm  |
| Conforme a norma                               | ISO 15407-1  |
| Posição de instalação                          | Indiferente  |
| Encadeamento vertical pneumático               | Válvula reguladora de pressão para 4 reversível  |
| Função reguladora                              | Pressão de saída constante<br>Com escape secundário  |
| Cooptação manômetro                            | possível   |
| Faixa de regulação de pressão MPa              | 0.05 MPa...0.85 MPa  |
| Faixa de regulação de pressão                  | 0.5 bar...8.5 bar  |
| Faixa de regulação de pressão psi              | 7.25 psi...123.25 psi  |
| Pressão de entrada 1                           | 0.5 bar...10 bar   |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 0 - sem resistência à corrosão   |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Grau de proteção                               | IP65<br>NEMA 4   |
| Temperatura ambiente                           | -5 °C...50 °C  |
| Peso do produto                                | 305 g  |
| Tipo de fixação do encadeamento vertical       | na sub-base<br>Em base de montagem individual  |
| Conexão manômetro                              | com grampo   |
| Indicação sobre os materiais                   | Conformidade RoHS  |
| Material do painel de comando                  | PA   |
| Material corpo do controlador                  | Alumínio em fundição injetada  |