

Módulo de saída CP-A08-M12-EL-Z

Cód. do item: 546924

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem com trilho
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Grau de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Certificação	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA
Material da tampa	Reforçado com PA
Indicações LED	3 diagnósticos de módulo 8 diagnósticos de canal 8 status de canal
Quantidade máxima de saídas	8
Amplitude de tensão de funcionamento CC	18 V...30 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Faixa de tensão operacional CC da fixação de carga	24 V
Observação sobre tensão de carga	Por conexão de tensão de carga (24 V CC)
Taxa de ondulação residual de fixação da carga	4 Vss
Curva característica de saídas	IEC1131-T2
Lógica de comutação de saídas	PNP (comutação positiva)
Corrente total máxima por módulo	4 A
Isolamento elétrico canal - canal	não
Proteção (curto-circuito)	Fusível eletrônico interno por grupo