


Filtro para vácuo VAF-DB-1/4

Cód. do item: 547261

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	vertical
Grau de filtragem	80 µm
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Observação sobre pressão de operação	Uso apenas em sistemas de vácuo abertos
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Torque de aperto máx.	8.7 Nm
Peso do produto	71 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Com suporte de parede/superfície
Conexão pneumática	G1/4
Conexão do vácuo	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do filtro	PE
Material corpo	PP reforçado
Material do copo	PA
Adequação do impulso de ejeção	7 bar