

# Adaptador NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Cód. do item: 547432

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor  |
|---|--|
| Tipo de fixação                             | Parafusável                                  |
| Conexão elétrica                            | 5 pinos<br>M12x1<br>Conector macho           |
| Comprimento do cabo                         | 0.3 m  |
| Estrutura do cabo                           | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>                     |
| Grau de proteção                            | IP20   |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C                                |
| Marca CE (ver declaração de conformidade)   | em conformidade diretiva UE-RoHS             |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido |
| Conformidade LABS                           | VDMA24364-B2-L                               |
| Indicação sobre os materiais                | Conformidade RoHS                            |
| Classe de resistência à corrosão KBK        | 0 - sem resistência à corrosão               |
| Material da capa do cabo                    | PUR  |
| Material corpo                              | ABS  |
| Material dos pinos de contato               | Latão dourado                                |