

Cartucho do bocal gerador de vácuo VN-14-L

Cód. do item: 547700

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensão nominal do bico de venturi | 1.4 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Característica do ejetor | Padrão alto volume de aspiração |
| Pressão operacional | 1 bar...8 bar |
| Pressão de operação nominal | 6 bar |
| Capacidade máxima de sucção em relação à atmosfera | 92.6 l/min |
| Tempo de pressurização com pressão operacional nominal | 0.31 s |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento lubrificado não admissível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | 0 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Peso do produto | 3.75 g |
| Material vedações | NBR |
| Material do bocal fêmea | POM |
| Material do bico aspersor | Liga de alumínio |