

Elemento de posicionamento SMM-10

Cód. do item: 547942

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Formato	Para ranhura redonda
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Tipo de fixação	Fixado em ranhura T para ser fixado longitudinalmente na ranhura
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga