

Clipe de retenção NEAU-M12-GD

Cód. do item: 548068

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M12
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Material do clipe de segurança	PA