


Tampa móvel CPX-M-AK-C

Cód. do item: 548753

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	30 mm
Altura	58 mm
Comprimento	22 mm
Certificação	UL94 V0
Peso do produto	54 g
Grau de proteção	IP65 IP67 no estado montado conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C...70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Zinco fundido níquelado
Material vedações	NBR
Umidade relativa do ar	5 - 90% sem condensação