


# Tampa CPX-M-AK-M

Cód. do item: 548754

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	11,5 mm
Altura	13 mm
Comprimento	49 mm
Peso do produto	15 g
Grau de proteção	IP65 IP67 no estado montado conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material vedações	NBR
Material da tampa	Alumínio em fundição injetada
Umidade relativa do ar	5 - 90% sem condensação