

# Controlador de fim de curso CPX-CMPX-C-1-H1

Cód. do item: 548931

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 x 107 x 55 mm
Diagnóstico	Diagnóstico orientado por módulo por display local de 7 segmentos
Número máx. de módulos	10
Indicação	Indicação de sete segmentos
Elementos de painel de comando	3 botões
Amplitude de tensão de funcionamento CC	18 V...30 V
Faixa de tensão de carga CC	20 V...30 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Tensão de carga nominal CC	24 V
Consumo de corrente com tensão operacional nominal	80 mA
Corrente de carga permitida	2,5 A
Resistência ao choque permanente conforme DIN/IEC 68 Parte 2-29	testado de acordo com o grau de severidade 2
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Umidade relativa do ar	5 - 95 % sem condensação
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Resistência à vibração conforme DIN/IEC 68 Parte 2-6	testado de acordo com o grau de severidade 2
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	140 g
Eixos por string	1
Número de strings	1
Conexão elétrica da interface de controle	Soquete M9 5 pinos
Comprimento do cabo	30 m
Interface de controle	Digital CAN-Bus com protocolo Festo Resistência de terminação integrada
Material corpo	Reforçado com PA