


Interface elétrica VABE-S6-1LF-C-A4-E

Cód. do item: 549042

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Interface Fieldbus	Soquete M12x1, 4 pinos Conector macho, M12x1, 4 pinos
Número máximo de bobinas de válvula	4
Quantidade de slaves por aparelho	1
Quantidade máxima de saídas	4
Quantidade máxima de entradas	4
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	850 g
Acionamento elétrico	Fieldbus
Conexão elétrica	via CPX
Área de endereçamento	1 ... 31 (0) Ajuste por dispositivo de endereçamento de interface AS
Isolamento galvânico, interface Fieldbus	Acoplador óptico
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR PUR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada PA